



### Avantages de la technologie LED:

- très clair • faible consommation d'énergie permettant ainsi une longue autonomie • la diode a une durée de vie de plusieurs milliers d'heures • écologique grâce à la faible consommation des piles

### Lampe torche LED rechargeable HL 1000 A

- lampe de travail robuste
- avec batterie Lithium-Ion intégrée (3,7 V / 4,4 Ah)
- témoin de charge de batterie
- autonomie max. 24 heures
- socle de maintien orientable à +/-60° avec aimant intégré
- 2 aimants au dos
- crochet escamotable
- LED COB en façade et mode supplémentaire par LED SMD en frontal
- fonction dimmable en continu (10 à 100 %) pour une durée d'éclairage particulièrement longue
- poignée caoutchoutée pour une résistance accrue aux chocs et une meilleure prise
- chargement par prise USB - chargement pratique via le câble de chargement USB (inclus dans la livraison)
- dimensions : (L)60 x (P)40 x (H)260 mm

### Lampe LED 1+1 :

- flux lumineux : 1000 + 200 lm
- temps de chargement : 5 heures
- température de couleur : 6.500 K

### Exemples d'utilisation :

- pour les zones de travail mal éclairées
- pour les travaux de réparation et d'entretien des véhicules
- travaux à la maison
- camping

### Adapté pour :

- maison
- bricoleurs
- artisans
- campeurs



Lampe torche LED rechargeable HL 1000 A



Lampe torche LED rechargeable HL 1000 A, orientable



Visuel de référence : présente l'interface USB



Visuel de référence : présente le produit en utilisation

Produit	Modèle	Dimensions	Matière	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Lampe torche LED HL 1000 A	led 1 + 1	longueur : 260 mm	plastique	noir / gris	1175680	11278251