

## VARIOfit Schiebebügelwagen

Traglast 400 kg, Ladefläche Länge x Breite 910 x 500 mm, Plattform aus Holz, Aufbau Schiebebügel, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, Räder mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 202977



VARIOfit



12 YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Schiebebügelwagen

Schiebebügelwagen

- Traglast 400 kg
- Ladefläche Länge x Breite 910 x 500 mm
- Ladehöhe 255 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Plattform aus Holz
- Aufbau Schiebebügel
- Gestell in RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- Räder mit TPE-Bereifung

- 12 Jahre Garantie



## Technische Details



Transportgerät	Transportwagen	klappbar	nein
Wagentyp	Plattformwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Plattformwagentyp	Schiebebügelwagen	Radlager	Kugellager
Traglast	400 kg	Bereifung	TPE
Ladehöhe	255 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit EasySTOP
Ladeflächenlänge	910 mm	Radanordnung	rechteckig
Ladeflächenbreite	500 mm	Höhe	975 mm
Material Plattform	Holz	Farbe	enzianblau // RAL5010
Aufbauten	Schiebebügel	Garantie	12 Jahre
nestbar	nein	Ladefläche Ausstattung	Plattform aus Holz
Material	Stahl	Gewicht	24 kg
Schiebebügel	1 Stück		

## Zubehör

203072		4 Lenkrollen, für Transportwagen, Bereifung Gummi, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203075		Schreibtischplatte für Plattformwagen, aus Holz, Hochformat für DIN A4
203076		Schreibtischplatte für Plattformwagen, aus Holz, Querformat für DIN A4
203078		Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203079		4 Abweisrollen, für Transportwagen, aus Kunststoff, Durchmesser 100 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203082		Räder mit Luftbereifung, für Transportwagen, Bereifung Luft, Traglast 390 kg, Durchmesser 230 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203088		Räder mit Vollgumibereifung, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 160 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203089		Räder mit Vollgumibereifung, für Plattformwagen, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

## Dazu passt auch ...

149743		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
203396		Roll-Klapptritt, Aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,65 x 20 m, 2 x 3 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), Unterbau mit 4 Federrollen

520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
551468		Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg