

VARIOfit Tischwagen

Traglast 400 kg, mit 2 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 995 x 695
mm, Etage(n) aus Blech, Gestell mit
schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5010
Enzianblau, Mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 203106



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Tischwagen

2 Etagen mit Blechböden

Tischwagen

- Traglast 400 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 995 x 695 mm
- Etage(n) aus Blech
- Etage(n) mit Abrollrand
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EASYSTOP und Fußschutz
- Rad Ø 200 mm
- Mit TPE-Bereifung
- Radanordnung rechteckig

- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Aufbauten	keine
Wagentyp	Etagenwagen	elektrisch leitend	nein
Traglast	400 kg	Schiebebügel	1 Stück
Ladeflächenlänge	995 mm	klappbar	nein
Ladeflächenbreite	695 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Etagen Anzahl	2 Stück	Bereifung	TPE
Material Etage(n)	Blech	Durchmesser Rad	200 mm
Traglast Etage	200 kg	Rad Ausstattung	Lenkrollen EASYSTOP // Fußschutz
Etage(n) Ausstattung	Abrollrand	Radanordnung	rechteckig
Etagenausrichtung	gerade	Oberfläche	pulverbeschichtet
Höhe	950 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material	Stahl	Garantie	12 Jahre
Material Verarbeitung	verschweißt	Gewicht	46,5 kg
Euronorm	nein		

Dazu passt auch ...

149743		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
203396		Roll-Klapptritt, Aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,65 x 20 m, 2 x 3 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), Unterbau mit 4 Federrollen
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
551468		Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg

