

PAVOY

Schubladenschrank

Basis

Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1000 x 500 mm, 34 Schublade(n), Verschließbar mit Zylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 401435



PAVOY Schubladenschrank Basis

mit Einfachauszug

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1000 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- mit Griffleiste
- 34 Schublade(n)
- Traglast je Schublade 30 kg
- Schubladen kugelgelagert, Auszug 85 %
- Mit Auszugssperre
- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Schranktyp	Schubladenschrank	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Material	Stahlblech	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Höhe	1800 mm	Auszugssperre	ja
Breite	1000 mm	abschließbar	ja
Tiefe	500 mm	Schließsystem	Zylinderschloss
Schrank Ausstattung	Schubladen	Mitteltrennwand	nein
Schubladen Anzahl	34 Stück	Griff	Griffleiste
Fronthöhe 100 mm	34 Stück	fahrbar	nein
Schubladentraglast	30 kg	Zertifizierung	GS // TÜV
Auszugsführung Schublade	kugelgelagert	Garantie	10 Jahre
Auszug Schublade	85 %	Gewicht	174 kg
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035		

Zubehör

527857		Beschriftungsleiste für Schubladenschrank, Zum Aufstecken
700009		Schlitztrennwand-Set, 1 x Schlitzwand + 2 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe 100 mm, Typ 2
700011		Schlitztrennwand-Set, 1 x Schlitzwand + 4 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe 100 mm, Typ 2
700014		Schlitztrennwand-Set, 2 x Schlitzwand + 6 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe 100 mm, Typ 2

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau