



Jahre Garantie*

ANSMANN HS20R Pro

LED-Profi-Handscheinwerfer mit integriertem Akku, verschiedenen Leuchtfunktionen, Wandhalterung und orangener Farbfilterscheibe

Features

- Profi-Handscheinwerfer aus robustem ABS-Kunststoff mit eingebauter LED-Technologie mit sehr hoher Leuchtkraft - Schutzgrad IP20
 - Extrem hell durch 3 LEDs (CREE-LED) mit einer Leistung von max. 20W.
 - Fest verbauter Lithium-Ionen-Akku (3.7V / 10.400mAh)
 - Stufenloses Dimmen (inkl. Soft-Start-Funktion), Warnlichtfunktion und separate Auswahl der Leuchtquellen, welche speziell für den Nahbereich, Mittelbereich sowie Fernbereich entwickelt wurden.
 - 1700lm, ca. 500m und 7h Leuchtzeit bei gleichzeitigem Leuchten der drei LEDs mit 100%
- Leuchtkraft! Je nach LED-Auswahl können Leuchtzeiten von über 100 Stunden realisiert werden.
- Der Warnblinkmodus erreicht eine Leuchtdauer von 200 bis zu fast 500 Stunden – abhängig von der gewählten LED.
 - Der extra starke Haltemagnet fixiert die Lampe an allen metallischen Gegenständen.
 - Auch als Notlicht verwendbar aufgrund der zuschaltbaren Netzausfallelektronik.
 - Inklusive Ladeschale mit Wandhalterung zur einfachen Montage sowie orangener Farbfilter-Scheibe für Einsatz als Warnleuchte



Lichtstrom



Leuchtweite



Leuchtdauer



Magnetische Halterung



Wiederaufladbarer Li-Ion Akku



Ladbar per Micro-USB



Artikelnummer: 1600-0223
 Lieferumfang: Lampe, Ladestation, Dübel und Schrauben, USB-Kabel, Farbfilterscheibe, Bedienungsanleitung
 Zolltarifnummer: 85131000000
 Verpackungseinheit: 6 (428 × 220 × 310 mm)



Spezifikationen

Nominal-Spannung	3,7 V				
Nominal-Kapazität	10400 mAh				
Leuchtweite	470 m				
Lichtstrom	1.700 Lumen				
Helligkeit	55.140 Lux				
Schutzart	IP20				
Leuchtdauer	500 Std.				
Stromversorgung	Akkupack				
Leistungsdaten	Modus	Leuchtweite	Lichtstrom	Helligkeit	Leuchtdauer
	Alle LEDs	470 m	1.700 Lumen	55.140 Lux	7 Std.
	Hochdistanz	470 m	950 Lumen	55.140 Lux	7,25 Std.
	Mitteldistanz	100 m	450 Lumen	2.500 Lux	10 Std.
	Kurzdistanz	29 m	360 Lumen	205 Lux	10 Std.
Leuchtmittel	Modus	Leuchtmittel	Leistung	Optisches System	
			Leuchtmittel		
	Kurzdistanz	5 W Cree LED	5 W	Linse (Weitwinkel-Ausleuchtung)	
	Mitteldistanz	5 W Cree LED	5 W	Reflektor-Linse (größerer Punktfokus)	
	Hochdistanz	10 W Cree LED	10 W	Reflektor (kleinerer Punktfokus)	
Gehäusematerial	Kunststoff und Aluminium				
Farbe	schwarz / rot				

Verpackung	Karton
Betriebstemperatur	-10 - 25 °C
Lagertemperatur	-10 - 60 °C