

Passende Stiftleisten

zu ASP025

- Typ 017 Seite 118
- Typ 039 Seite 127
- Typ 041 Seite 121

Zubehör

für ASP025

Befestigungsflansch


720036 Seite 157

ASP025

Federkraftklemme, steckbar, Rastermaß 5 mm, Drahtführung senkrecht zur Steckrichtung

Technische Daten

V / A / AWG	300 / 8 / 28 - 16		
0,08 - 1 mm ²	250 V / 4 kV / 10 A		
Isolationskoordination nach DIN EN 60664-1	Kleinste Luft- und Kriechstrecke min. 3,7 mm		
Isolierstoffgruppe	CTI 400		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung [V]	250	500	500
Bemessungsstoßspannung [kV]	2,5	4	2,5
Schutzart nach DIN EN 60529	IP20		
Abisolierlänge min.	4 mm		
Polzahlen	2 - 24		
Farbe	grau		



$L = (\text{Polzahl} - 1) \times \text{RM} + 5 \text{ mm}$

Farboptionen

- | | |
|------|-----------------|
| Opt. | Farbe |
| 02 | schwarz |
| 04 | grau (Standard) |
| 05 | hellblau |
| 06 | grün |
| 08 | rot |
| 13 | dunkelblau |
| 99 | mehrfarbig |

Optionale Farben
Mindestbestellmenge 10.000 Pole/Typ

Bestellnummern

(Hinweise: Seite 23)

Ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der gewünschten Polzahl.

ASP025 Rastermaß 5 mm

Best.-Nr. ASP025

	02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24

- Standard-Polzahlen
- Polzahlen auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge 5000 Pole/Typ.