



CAT III
250 V

DMT-2004

Best.-Nr.: 0292030

PRODUKTINFOS

Digitalmultimeter

für den universellen Einsatz

- 2000-Digit-Auflösung
- Spannungsmessung bis DC/ \sim 250 V
- Strommessung bis DC 10 A
- Widerstandsmessung bis 2 M Ω
- Batterietest für 9-V-Block und 1,5-V-Zellen
- Akustische Durchgangsprüfung
- Diodentest
- Data-Hold (Messwertspeicher)
- LC-Display mit zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung
- Überlastschutz
- Lieferung mit Messleitungen

TECHNISCHE DATEN

DMT-2004

Anzeige	21 mm LCD, 3½ Digits
Bereichswahl	manuell
	5 Bereiche
Spannung	DC 200 mV - 250 V ~ 200 mV - 250 V
Strom	4 Bereiche DC 2000 µA - 10 A
Widerstand	5 Bereiche 200Ω-2000 kΩ
Batterietest	9 V, 1,5 V
Zul. Einsatztemperatur	0-50 °C
Abmessungen	68 x 138 x 37 mm inkl. Gummiholster
Gewicht	200 g
Stromversorgung	9-V-Block (n. mitgel.)
Besonderheiten	Hold, Dioden- und Durchg.-Test, Batt.-Test

DMT-2004

EAN-Code	4007754215113
Nettogewicht	0,275 kg