

PAVOY Schubladenschrank Basis Plus

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1023 x 600 mm, 8 Schublade(n),
Verschließbar mit Zylinderschloss,
Korpus mit schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL7035
Lichtgrau, Front mit schlag- und
kratzfester Pulverbeschichtung in
RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 500777



PAVOY Schubladenschrank Basis Plus mit Einfachauszug und Rollenführung

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1023 x 600 mm
- 8 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 4x75 mm/2x125 mm/2x175 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- mit Griffleiste
- Traglast je Schublade 50 kg
- Schubladen kugelgelagert, Auszug 85 %
- Mit Einzelauszugsperre
- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035







Lichtgrau

- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035
- Lichtgrau
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie




Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Auszug Schublade	85 %
Schranktyp	Schubladenschrank	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Material	Stahlblech	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Höhe	1000 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Breite	1023 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Tiefe	600 mm	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Schrank Ausstattung	Schubladen	abschließbar	ja
Schubladen Anzahl	8 Stück	Schließsystem	Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe	4x75 mm/2x125 mm/2x175 mm	Mitteltrennwand	nein
Fronthöhe 75 mm	4 Stück	Griff	Griffleiste
Fronthöhe 125 mm	2 Stück	fahrbar	nein
Fronthöhe 175 mm	2 Stück	Zertifizierung	GS // TÜV
Schubladentraglast	50 kg	Garantie	10 Jahre
Auszugsführung Schublade	kugelgelagert	Gewicht	122 kg

Zubehör

404287		Trennbleche, mit 12 Fächern, 3 Längsteiler + 8 Trennbleche, Höhe x Breite 125 x 1023 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
404289		Trennbleche, mit 12 Fächern, 3 Längsteiler + 8 Trennbleche, Höhe x Breite 175 x 1023 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
404303		Riffelgummi-Schrankauflage, Breite 1023 mm, Stärke 3 mm, In schwarz
404304		Riffelgummi-Matte, Breite x Tiefe 1023 x 525 mm, Stärke 3 mm, In schwarz
404307		Beschriftungsleiste für Schubladenschrank, Breite 1023 mm, Rückseite magnetisch
500795		Mulden, mit 48 Fächern, 40 Trennwände, passend für Fronthöhe 75 mm, Höhe x Breite 75 x 1023 mm, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau