

## Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS rund-K IP67 RGB



kwh/1000h:	0,50
Lumen:	80
Watt:	0,6
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	15000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Voltage: DC 12V  
Leistung: 0,6W  
LED Lichtfarbe: RGB, gemeinsamer Pluspol  
LED: 1Stück high power  
Befestigung: Kontermutter  
Abdeckung: Polykarbonat Linse, belastbar bis 100Kg  
Material: SS316 Edelstahl Gehäuse  
Schutzklasse: IP67  
Größe: 35x31 mm  
Einbaumaß: Ø 30  
Gewicht: 72g  
Anschlusskabel: AWG22(4-polig) mit IP67 Stecker

### Merkmale


Merkmal	Wert
Ampere:	0.05
CC oder CV:	CV
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
Grösse:	35*31

Merkmal	Wert
LED - Gehäusefarbe:	Silber
LED - Gehäusematerial:	Edelstahl
Lichtfarbe:	RGB
Schutzklasse:	IP67
Volt:	12
Gewicht:	0.072 Kg


## Weitere Bilder



**SYNERGY 21**



**SYNERGY 21**



\* General Controller is used to control the RGB light.

## Zubehör

Art.-Nr.	Name
109459	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub RGB-Controller IP67
109470	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub T-Stück IP67 RGB
109464	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Verlängerungskabel IP67 1m RGB
109465	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Verlängerungskabel IP67 2m RGB
109466	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Verlängerungskabel IP67 3m RGB
109472	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Verteiler-Dose IP67 RGB
109468	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Verteilerkabel IP67 RGB
109473	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Endkappe IP67
109458	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Netzteil 12V / 30W IP67
109456	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Netzteil 12V / 3W IP67
109457	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Netzteil 12V / 8W IP67
109416	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub RGB-Controller IP20
156522	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Solar Panel ink. Akku 10W
156529	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Solar Panel ink. Akku 20W
156531	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Solar Panel ink. Akku 30W