

Datenblatt



Geopress G-Reparatur-Schiebemuffe mit SC-Contur

- Pressanschlüsse
- ohne Innenanschlag

Ausstattung

Dichtelemente NBR

Hinweis

Nur in Verbindung mit Stützhülse!

Modell 9615.5G

Artikel 772 369



Eigenschaften

Rohraußendurchmesser	d	63
Länge	L	199 mm
Einstechtiefe minimal	ETmin	65 mm
Gewicht		1442 g
Volumen		1776 cm ³
Werkstoff		Rotguss