

rayonnage pour denrées alimentaires - rayonnage départ

hauteur x largeur x profondeur 1800 x 1000 x 600 mm, charge max. par tablette 150 kg, 4 niveaux avec clayette en aluminium, utilisation à un côté, montants anodisé, niveaux anodisé

Numéro d'article: 521921



Rayonnage sans boulons pour denrées alimentaires

Rayonnage de départ

- Pour les exigences les plus élevées en matière d'hygiène, facile à entretenir et résistant aux intempéries
- Rayonnage complètement en aluminium anodisé

Tablettes :

- Avec tablettes en clayette

Montants :

- Pieds réglables en hauteur, embouts de fermeture supérieurs

Livraison :

- Rayonnage de base avec 2 échelles, croisillons et tablettes

Accessoires (à commander séparément) :

- Des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément

Norme/Directive/Ordonnance :

Label GS - Certification TÜV

Pour votre sécurité !

- Conform. à DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à 4 fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)

Instruction de montage :

- Montage simple et rapide sans outils grâce aux raccords emboîtables

Conseil d'utilisation :

- Les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge

Détails techniques





type de meuble	rayonnage	tablette réglable au pas	150 mm
type de rayonnage	rayonnage pour denrées alimentaires	largeur de compartiment	950 mm
rayonnage modulaire	rayonnage sans boulons	profondeur de compartiment	540 mm
champ de rayonnage	rayonnage départ	utilisation	à un côté
matériau	aluminium	équipement de rayonnage	tablettes
hauteur	1800 mm	surface de tablette	anodisé
largeur	1000 mm	surface de montant	anodisé
profondeur	600 mm	angle d'installation	droit
charge maxi par tablette	150 kg	soubassement	pieds de réglage de hauteur
charge maxi par élément	600 kg	livraison	démonté
tablettes	4 pièce	certification	GS
type de soubassement	clayette en aluminium	Poids	20,9 kg

Accessoires






521896



rayonnage pour denrées alimentaires - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 1800 x 775 x 600 mm, charge max. par tablette 150 kg, 4 niveaux avec clayette en aluminium, utilisation à un côté, montants anodisé, niveaux anodisé

521932		rayonnage pour denrées alimentaires - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 1800 x 975 x 600 mm, charge max. par tablette 150 kg, 4 niveaux avec clayette en aluminium, utilisation à un côté, montants anodisé, niveaux anodisé
522083		contrefiche diagonale pour rayonnage sans boulons, tous les trois éléments suivants, en aluminium
589878		connecteur d'angle pour rayonnage sans boulons, en aluminium
590185		tablette avec fentes pour rayonnage sans boulons, largeur x profondeur 950 x 540 mm, pour une charge max./tabl. de 150 kg, en aluminium, anodisé

Cela s'adapte aussi ...

148484		escabeau industriel, accès à un côté, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), marche supérieure double marche ultra profonde, bord avant estrade rembourré, hauteur 0,8 m, longueur de lisse 1,63 m, en aluminium
324647		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune
503215		chariot pliable, force 60 kg, avec 2 plateau(x), tablettes en plastique, avec bac pliable, châssis en gris/vert, hauteur x longueur x largeur 1025 x 890 x 550 mm, avec bandage caoutchouc pleinsur jante plastique
526019		système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir
763239		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, parois plein, tablettes plein avec renfort grâce à rainures de renfort