

Productinformatie

95 12 165 T

Kabelschaar



- Tang met bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
- Voor het knippen van Cu- en Al- kabels, enkel- en meerdradig
- Knipt keurig glad af zonder te vervormen
- Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad
- Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten
- Gemakkelijke snede met éénhandbediening
- Met klembeveiliging
- Verstelbaar schroefscharnier
- Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, oliegehard




Algemeen

Artikel-nr.	95 12 165 T
EAN	4003773080190
Schaar	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen, met geïntegreerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
gewicht	255 g
Afmetingen	165 x 54 x 22 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	50 mm ²
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 15 mm
AWG	1 / 0
Valbeveiliging	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Een kabel snijden met een kabelschaar: makkelijke en zuivere snede zonder vervorming van de kabel