

fetra **kopwandwagen van** **gaasmateriaal** **MULTIVARIO**

draagvermogen 600 kg, laadvlak
lengte x breedte 1000 x 600 mm,
platform van hout,
opbouwconstructie 1 kopwand
(rooster), 500 mm hoog, constructie
van staal (gelast) met slag- en
krasvaste poedercoating in RAL5007
briljantblauw, 2 zwenk- en 2
bokwielen, zwenkwielen met rem,
met TPE-banden



fetra
Transportgeräte



Artikelnummer: 118624

fetra Kopwandwagen van gaasmateriaal MULTIVARIO

Draagvermogen 600 kg

kopwandwagen van gaasmateriaal

- draagvermogen 600 kg
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 600 mm
- laadhoogte 270 mm
- platform van hout
- opbouwconstructie 1 kopwand (rooster), 500 mm hoog
- constructie van staal (gelast) met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- met TPE-banden
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie












Technische details

transporttoestel transportwagen

kleur briljantblauw // RAL5007

type wagen	platformwagen	materiaal verwerking	gelast
type platformwagen	kopwandwagen van gaasmateriaal	euronorm	nee
draagvermogen	600 kg	schuifbeugel	1 stuks
laadhoogte	270 mm	in-/uitklapbaar	nee
lengte laadvlak	1000 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
breedte laadvlak	600 mm	banden	TPE
materiaal platform	hout	wiellager	groefkogellager
constructies	1 kopwand (rooster)	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
hoogte constructies	500 mm	wielstand	rechthoekig
nestbaar	nee	norm	EN 1757-3 (rem)
materiaal onderstel	staal	garantie	10 jaar
oppervlak onderstel	m. poedercoating	gewicht	34 kg

Gerelateerde Producten

119194		wiel, diameter 200 mm, met polyurethaan-banden, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
119477		laadvlak voor transportwagen, van Multiplex, voor laadvlak lengte x breedte 1000 x 600 mm, waterdicht en slipvast, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
147905		wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158760		wielenset, banden elastiek, niet-strepend, wiel Ø 200 mm, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158814		dissel en koppeling voor dolly, van staal, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158816		scannerhouder voor verzamelwagen, van staal, hoogte x breedte 150 x 120 mm
225609		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor flessen met 65 - 110 mm diameter, hoogte x breedte x diepte 288 x 69 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225611		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 73 x 144 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225613		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 87 x 160 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225614		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 280 x 76 x 132 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225615		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 284 x 96 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw

309745



wiel, met polyamide-banden, diameter 200 mm, naaf met rollager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar