

## MUNK staande trap

trap beide zijden, 2 x 4 treden met R13-laag (incl. bordes), van aluminium

Artikelnummer: 142706



## MUNK Veiligheidsladder

### Aan beide zijden te bestijgen

staande trap






- trap beide zijden
- 2 x 4 treden met R13-laag (incl. bordes)
- Voor een werkhoogte tot ca. 2,45 m
- diepte trede 80 mm
- trede-boomverbinding afgekant
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging
- antislip nivello®-ladderschoenen aan het balkeinde
- van aluminium
- Opgesteld hoogte 910 mm
- gewicht 7,7 kg

## Technische details

stijgtechniek	staande trap	sport-/dwarsverbinding	afgekant
materiaal	aluminium	veiligheidsuitrusting ladder	spreidbeveiliging
gebruik	beide zijden	veiligheidsbeugel	ja

werkhoogte	2,45 m	spreidbeveiliging	ja
treden aantal	2 x 4	ladder uitvoering	eendelig
type trede/sport	treden met R13-laag	opbergbak	nee
diepte trede	80 mm	ladder voor op de trap	nee
hoogte	910 mm	onderbouw	antislip nivello®-ladderschoenen
in-/uitklapbaar	ja	gewicht	7,7 kg
verrijdbaar	nee		

## Dit past ook bij ...

149286		vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm
204801		Afvalton, inhoud 20 l, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x Ø 360 x 295 mm, deksel van staal, niet-brandbaar
520203		gereedschaps-/materiaalkist, uitrusting: set met 4 bakken, van kunststof in zwart/geel
526758		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2500 x 2370 x 335 mm, vaklast 150 kg, 2 stellingvelden met elk 6 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, staanders met corrosiebeschermende zinklaag
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m <sup>2</sup> , van vlies/PE