

fetra

ESD-materiaalstandaard

draagvermogen 150 kg, laadvlak
lengte x breedte 510 x 410 mm,
platform van staal, met steunrand,
platform kantelbaar, hoogte 755 -
1105 mm, met TPE-banden

Artikelnummer: 222034



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra kantelbare materiaalstandaard

ESD-uitvoering

ESD-materiaalstandaard

- draagvermogen 150 kg
- laadvlak lengte x breedte 510 x 410 mm
- platform van staal, met steunrand
- platform kantelbaar
- staalconstructie
- hoogte 755 - 1105 mm
- niveaus per 25 mm verstelbaar
- 4 zwenkwielen, 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 75 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met glijlager
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	platform uitrusting	steunrand
type wagen	materiaalstandaard	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen

draagvermogen	150 kg	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
lengte laadvlak	510 mm	banden	TPE
breedte laadvlak	410 mm	wiel-ø	75 mm
etage-inrichting	kantelbaar	wiellager	glijlager
hoogte	755-1105 mm	materiaal	staal
elektrisch geleidend	ja	in-/uitklapbaar	nee
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	garantie	10 jaar
etagetype	staalplaat	gewicht	18,2 kg
materiaal platform	staal		