

## chariot à 4 ridelles grillagé

force 500 kg, plateforme en acier avec revêtement antidérapant et bord en PVC, rehausse 4 parois (grillagées), structure en acier/acier inoxydable chromé, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, avec bandage caoutchouc pleinsur jante plastique



Numéro d'article: 230252



## Chariot à 4 ridelles grillagées

les deux parois longitudinales peuvent être rabattues en leur milieu

chariot à 4 ridelles grillagé

- force 500 kg
- plateforme en acier avec revêtement antidérapant et bord en PVC
- rehausse 4 parois (grillagées)
- cloisons longitudinales rabattables au centre
- structure en acier/acier inoxydable chromé
- hauteur x longueur x largeur 1000 x 1240 x 760 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- avec bandage caoutchouc pleinsur jante plastique



appareil de manutention	chariot de manutention	poignée	2 pièce
type de chariot	chariots à dossier	rabattable	non
type de chariot à dossier	chariot à 4 ridelles grillagé	bordure de sécurité	non
charge	500 kg	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
matériau de plateforme	acier	pneumatique	caoutchouc plein
surface de plateforme	avec revêtement antidérapant et bord en PVC	matériau de jante	plastique
rehausses	4 parois (grillagées)	Ø de roue	125 mm
fonction rehausses	cloisons longitudinales rabattables au centre	hauteur	1000 mm
emboîtable	non	longueur	1240 mm
matériau de châssis	acier/acier inoxydable	largeur	760 mm
surface de châssis	chromé	Poids	71 kg

## Cela s'adapte aussi ...

149733		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
221133		papier d'essuyage, cellulose, surface gaufré, 800 lingettes, longueur x largeur 30 x 230 mm, vieux rose, roulette longueur x diamètre 240 m x 230 mm