


Bauer werkkooi

draagvermogen 300 kg, hoogte x
lengte x breedte 2000 x 1040 x 1230
mm, Van de brede zijde inrijdbaar,
van stalen buis Gelakt in RAL2000
geeloranje

Artikelnummer: 254583



werkkooi

- geschikt voor het gebruik met vorkheftrucks
- Geschikt voor reparaties en onderhoudswerkzaamheden in paren
- draagvermogen 300 kg
- hoogte x lengte x breedte 2000 x 1040 x 1230 mm
- platform breedte x diepte 1140 x 740 mm
- Van de brede zijde inrijdbaar
- inrijhoogte x inrijbreedte 80 x 200 mm
- afstand vorkslaffen 600 mm
- Met veiligheidsbeugel voor het instappen, hoge achterwand van draadgaas en PBM-aanslagpunten
- met gereedschapsbak
- Niet kraanbaar
- van stalen buis Gelakt in RAL2000 geeloranje

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	breedte platform	1140 mm
hijswerktuigtype	lastopname	diepte platform	740 mm
last-handling	stapelaar- aanbouwapparaat	inrijdmogelijkheid	Van de brede zijde
stapelaar- aanbouwapparaat	werkkooi	hoogte vorksloffen	80 mm
geschikt voor (product/materiaal)	gebruik met vorkheftrucks	breedte vorksloffen	200 mm
geschikt voor (gebruik)	reparaties, onderhoudswerkzaamhed en	afstand vorkkoker	600 mm
draagvermogen (max.)	300 kg	materiaal	stalen buis
hoogte	2000 mm	oppervlak	Gelakt
lengte	1040 mm	kleur	geeloranje // RAL2000
breedte	1230 mm	kleur uitvoering	geeloranje // RAL2000
last-handling uitrusting	gereedschapsbak	veiligheidsuitrusting hijswerktu	veiligheidsbeugel voor het instappen, hoge achterwand van draadgaas, PBM- aanslagpunten
kraanbaar	Niet kraanbaar	gewicht	78 kg
vouwbaar	nee		