

BS-ROLLEN

vorkhefwagenwiel Vorkrol

draagvermogen 600 kg, banden polyamide, diameter 85 mm, naaf met groefkogellager, naaf lengte x Ø 59 x 25 mm

Artikelnummer: 367912



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Vorkhefwagenwiel

Vorkrol

vorkhefwagenwiel Vorkrol

- draagvermogen 600 kg
- banden polyamide
- diameter 85 mm
- naaf met groefkogellager
- naaf lengte x Ø 59 x 25 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	wiel-Ø	85 mm
roltype	vorkhefwagenwiel	naaf lengte	59 mm
wiel uitvoering	Vorkrol	naafboorgat	25 mm
bouwmodel	Vorkrol	loopbreedte	60 mm
banden	polyamide	asboorgat Ø	25 mm
wiellager	groefkogellager	inbouw lengte	59 mm
draagvermogen	600 kg	gewicht	0,442 kg
elektrisch geleidend	nee		

Dit past ook bij ...

149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
217180		golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendek gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendek doorbroken
221284		werkhandschoen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken