

RAPIDLIFT coins roulants



Force totale 400 kg, convient pour pour armoires, hauteur de charge 15 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang, 3 roulettes pivotantes

lot 4 pièce



Numéro d'article: 400115

RAPIDLIFT Coin roulant

pour les armoires






coins roulants

- Force totale 400 kg
- convient pour pour armoires
- hauteur de charge 15 mm
- hauteur x longueur x largeur 85 x 165 x 305 mm
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang
- structure en aluminium coulé sous pression
- 3 roulettes pivotantes
- Avec bandage nylon sur jante nylon

Détails techniques

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| appareil de manutention | châssis roulant | matériau de jante | nylon |
| type de rouleur | plateau roulant | nombre/type de roulettes | 3 roulettes pivotantes |
| convient pour (produit/matériau) | armoires | hauteur | 85 mm |
| charge | 400 kg | longueur | 165 mm |
| hauteur de charge | 15 mm | largeur | 305 mm |
| matériau | aluminium coulé sous pression | surface | finition peinture époxy |
| barre directrice | non | couleur | orangé sang // RAL2002 |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 221159 |  | lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, transparent, avec filtre UV, équipement : monture et arceau nasal avec capitonnage doux |
| 221283 |  | gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille unique |
| 222683 |  | papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm |
| 224764 |  | kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines |
| 510925 |  | transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm |