

Regalkasten

Höhe x Breite x Tiefe 83 x 186 x 500 mm, Aus Polypropylen, in grün

VE 8 Stück

Artikelnummer: 148542



Regalkasten

mit hoch angesetzter Griffmulde für leichtes Anheben


Regalkasten

- Höhe x Breite x Tiefe 83 x 186 x 500 mm
- Aus Polypropylen
- in grün
- Boden geschlossen mit Verstärkung durch Verstärkungsrippen
- Einfacher Transport durch stirnseitige Griffmulde
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|--------------------|--------------|------------------------|-------------------------|
| Behältertyp | Regalkasten | nestbar | nein |
| Euronorm | nein | Lebensmittelgeeignet | nein |
| Höhe | 83 mm | Griff | stirnseitige Griffmulde |
| Breite | 186 mm | Bodenkonstruktion | geschlossen |
| Tiefe | 500 mm | Bodenverstärkung durch | Verstärkungsrippen |
| Material | Polypropylen | Farbe | grün |
| recyclebar | ja | Garantie | 5 Jahre |
| Gefahrstoffeignung | nein | Gewicht | 4,12 kg |
| stapelbar | nein | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 148560 |  | Trennwand, für Regalkästen, Höhe x Breite 83 x 186 mm, aus Polypropylen in transparent |
|--------|---|--|

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 209444 |  | Rollregal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 890 x 1000 x 500 mm, 88 Kästen aus Polyethylen, Nutzung beidseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 521008 |  | Lagerregal - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 900 x 410 mm, Fachlast 265 kg, 4 Ebene(n) mit Holzboden aus Spanplatte, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 590367 |  | Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 835 x 1000 x 750 mm, Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau |