



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 5862 Rolltisch



Rolltisch aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Tischfläche aus Sandwich-Platte 20 mm stark in Oberfläche Buchendekor. 2 Ablageböden im Raster von 50 mm variabel einschraubbar. 1x Ordnerhöhe möglich. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft pro Boden 50 kg.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	150
Ladeflächenlänge (mm)	1120
Ladeflächenbreite (mm)	650
Etagenhöhen (mm)	300, 670, 910
Tragkraft Etage (kg)	50
Gesamtbreite (mm)	1120
Gesamthöhe (mm)	910
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	42
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	94032080
GTIN	4017976058627