

Artikelnummer: 308852

Kurzbeschreibung: Weegpalletwagen Pramac GS/P 25, draagvermogen 2500 kg, standaard

Langbeschreibung: Weegpalletwagen Pramac GS/P 25, draagvermogen 2500 kg optioneel met printer, geijkt: Met de Pramac GS/P pallettruck is het mogelijk om lasten tot 2500 kg te heffen, te vervoeren en te wegen. De Pramac GS/P 25 pallettruck is gekalibreerd en kan optioneel worden besteld met een geïntegreerde printer. De Pramac GS/P 25 pallettruck is speciaal ontworpen voor industriële en commerciële toepassingen. De Pramac GS/P 25 pallettruck kan lasten tot 2500 kg heffen, vervoeren en wegen. De weegpallettruck is gekalibreerd en kan ook opnieuw worden gekalibreerd, omdat dit niet mogelijk is zonder een eerste kalibratie. Met een nauwkeurigheid van 0,05 procent weegt de Pramac GS/P 25 de lading en kan zowel staand als lopend worden bediend. De centrale positie van het display geeft de gebruiker een duidelijk zicht op het display en maakt nauwkeurig werken mogelijk. De Pramac GS/P 25 heeft een hefhoogte van 205 mm en is in totaal 1596 mm lang en 555 mm breed. Uitgerust met een draaicirkel van 1426 mm en slijtvaste wielen is de Pramac GS/P pallettruck ook verkrijgbaar met een geïntegreerde printer.

Technische details

- Hijsen, dragen en wegen in één keer
- Gekalibreerd
- Optioneel verkrijgbaar met geïntegreerde printer
- Aandrijfsysteem: Begeleidend lopen/opstaan
- Draagvermogen: 2500 kg
- Batterijvoltage/capaciteit: 6V/1,1 Ah
- Hefhoogte: 205 mm
- Vrije slag: 115 mm
- Lengte van de vorken: 1190 mm
- Vorken: B 180 x H 60 mm
- Draaicirkel: 1426 mm
- Trap toegang 800 x 1200: 1846 mm
- Aantal wielen: Aandrijfzijde 2 / laadzijde 4
- Nauwkeurigheid van de balans: 0,05%
- Evenwichtsonderverdeling: 0,5 kg
- Evenwicht Werkende tijd: 50 h
- Weegcellen Meetcellen Meetcellen: 4 N°.
- Totale lengte: 1596 mm
- Totale breedte: 555 mm
- Eigen gewicht met batterij: 132 kg

