

Rollcart chariot de bureau

force 150 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 500 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, roues avec bandage TPE

Numéro d'article: 158383



Rollcart Chariot de bureau

Avec parois ajourées

chariot de bureau

- force 150 kg
- plateau longueur x largeur 1000 x 500 mm
- hauteur x longueur x largeur 930 x 1180 x 500 mm
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- Ø de roue 125 mm
- roues avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	largeur	500 mm
type de chariot	chariot pour classeurs	pneumatique	TPE
longueur de plateau	1000 mm	Ø de roue	125 mm
largeur de plateau	500 mm	roulement	roulement rainuré à billes
hauteur	930 mm	conducteur d'électricité	non
nombre de plateaux	3 pièce	poignée	1 pièce
charge	150 kg	surface	finition peinture époxy

matériau de finition	soudé	couleur	gris clair // RAL7035
longueur	1180 mm	Poids	35 kg

Accessoires

158400		jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 300 kg, Ø de roue 125 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158407		4 roulettes pivotantes (au lieu de 2 roulettes pivotantes/2 roulettes fixes), pour chariot de manutention, force 0 - 600 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158410		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 125 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158414		protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal