

plens-/oogdouche

G 1902

met oogdouche met wasbak en 2 vaste sproeikoppen, doorloophoeveelheid 75 l/min, aansluiting 1 1/4" binnen, van staal, Voor opstelling op de vloer

Artikelnummer: 271585



plens-/oogdouche



- geschikt voor gebruik in een gevaarlijke omgeving
- Voor opstelling in de binnen
- met oogdouche met wasbak en 2 vaste sproeikoppen
- conform EN 15154-1 en -2
- douchekop uitvoering: 1 rechte douchekop
- doorloophoeveelheid 75 l/min
- aansluiting 1 1/4" binnen
- van staal
- bekken van kunststof
- Voor opstelling op de vloer
- inhoud levering: inclusief bodemplaat

Technische details

veiligheidsuitrusting	EHBO	douchekop uitvoering	1 rechte douchekop
ehbo-uitrusting	plens-/oogdouche	doorvoer	75 l/min
geschikt voor (branches)	gevaarlijke omgeving	aansluitschroefdraad	1 1/4" binnen
plaats van toepassing	binnen	materiaal onderstel	staal
norm	EN 15154-1,-2	materiaal bekken	kunststof
douche uitvoering	oogdouche met wasbak	inhoud levering	inclusief bodemplaat

	en 2 vaste sproeikoppen	
opstelling	legbord	gewicht 17,69 kg

Gerelateerde Producten

271782		testwagen voor plens-/oogdouche, opvangvolume 30 l, hoogte x breedte 2100 x 440 mm, van kunststof in rood/zwart, onderbouw 4 wielen
271886		pedaal voor plens-/oogdouche, van staal