



Nase für maximale Sichtbarkeit beim Arbeiten in beengten Bereichen um 70 Grad gebogen. Geriffelte Backen für sicheres Wickeln und Schlingen. Gekrümmte Griffe bieten bessere Kontrolle über das Werkzeug.

Spezifikationen

Gesamtlänge:	161,9 mm (6,375 Zoll)	Backenlänge:	38,1 mm (1,5 Zoll)
Backenbreite:	17,5 mm (0,688 Zoll)	Backendicke:	9,5 mm (3/8 Zoll)
Schneidleistung:	32,5 mm (1,28 Zoll)	Durchmesser der Spitze:	2,38 mm (3/32 Zoll)
Grifffarbe:	Gelb	Griffoberfläche:	Kunststoff-getaucht
Gewicht:	0,14 kg (0,30 lb)		