



Pro Cap D!-Rock Schutzhelm

Pro Cap D!-Rock Schutzhelm, moderner, leichter Arbeitsschutzhelm, als Höhenarbeitshelm durch das kurze Dach und der Bergsteigerhelm nachempfundenen Form, bestens geeignet, hoher Tragekomfort mittels 6-Punkt-Textil-Bänderung - hoch reißfest, austauschbares Stirnband, einfaches Anpassen des Kopfbandes, durch ein modernes Ratschensystem, perfektes Klima, dank neuartigem Belüftungssystem - obenliegende Ventilationsöffnungen (Kamineffekt), inklusive montiertem Kinnriemen, Nackenschutz, Befestigung einer Stirnlampe möglich, 30 mm Stecktaschen zur Aufnahme aller gängigen Helm-Bügelgehörschützer und Visierhalterungen

Artikel-Nr.: 156611

Beschreibung: Pro Cap D!-Rock Schutzhelm
blau

Material: ABS

Farbe: blau

Größe: Kopfumfang: 53-66 cm

Normen: EN 397:2012

Verpackungs Einheiten: 1 Stück / 10 Stück

Helm Material: ABS - Kunststoff

Gewicht (ca.): 480 g

zusätzliche Schutzigenschaften: Schutz Eigenschaft bis - 30 °C nach DIN EN 397 - Für den Einsatz bei sehr niedriger Temperatur (z. B. in Kühlhäusern).
Schutz Eigenschaft gegen seitliche Verformung (LD) nach DIN EN 397 - Erhöhte Seitensteifigkeit für den Einsatz bei Gefährdung durch hohe seitliche Beanspruchung.

Helm Eigenschaften: Drehverschluss
Kinnriemen
Kurzer Schirm

Branche: Bau / Abfall / Recycling
Chemie Industrie / Labor
Dienstleistung / Logistik / Gebäudemanagement
Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe
Schwerindustrie
Landwirtschaft / Garten Landschaftsbau / Forstwirtschaft
Leichtindustrie