


Thurmetall Schubladenschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 605 x 695 mm, 9 Schublade(n), Verschließbar mit Zylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 500665



THURMETALL



5 YEARS WARRANTY



Thurmetall Schubladenschrank mit 200 kg Schubladentraglast

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 605 x 695 mm
- 9 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 2x75 mm/6x100 mm/1x150 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Mit Griffleiste
- Mit Etikettenhalter
- Traglast je Schublade 200 kg
- Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Schubladen mit Farbleitsystem
- Mit Einzelauszugssperre
- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft















- 5 Jahre Garantie

Technische Details





| | | | |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Möbeltyp | Schrank | Auszugsführung Schublade | mit Teleskopschiene |
| Schranktyp | Schubladenschrank | Auszug Schublade | 100 % |
| Material | Stahl | Höhenverstellraster Schublade | 25 mm |
| Höhe | 1000 mm | Beschriftungsfeld | Etikettenhalter |
| Breite | 605 mm | Oberfläche Korpus | pulverbeschichtet |
| Tiefe | 695 mm | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| Schrank Ausstattung | Schubladen | Auszugssperre | Einzelauszugssperre |
| Schubladen Anzahl | 9 Stück | abschließbar | ja |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 2x75 mm/6x100 mm/1x150 mm | Schließsystem | Zylinderschloss |
| Fronthöhe 75 mm | 2 Stück | Mitteltrennwand | nein |
| Fronthöhe 100 mm | 6 Stück | Griff | Griffleiste |
| Fronthöhe 150 mm | 1 Stück | fahrbar | nein |
| Schubladentraglast | 200 kg | Garantie | 5 Jahre |
| Einteilungsraster längs | 50 mm | Zertifizierung | GS // TÜV |
| Einteilungsraster quer | 30 mm | Gewicht | 101 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 501087 |  | Trennwand, 1 Längsteiler + 2 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 150 mm, Breite 500 mm |
| 501100 |  | Trennwand, 3 Längsteiler + 8 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 500 mm |
| 501101 |  | Trennwand, 3 Längsteiler + 8 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 500 mm |
| 501102 |  | Trennwand, 3 Längsteiler + 8 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 150 mm, Breite 500 mm |
| 501140 |  | Einsatzkasten-Set, bestehend aus 18 Kästen, 6 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 500 mm |
| 501142 |  | Einsatzkasten-Set, bestehend aus 18 Kästen, 6 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 500 mm |
| 501154 |  | Einsatzkasten-Set, bestehend aus 15 Kästen, 15 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 500 mm |
| 501155 |  | Einsatzkasten-Set, bestehend aus 15 Kästen, 15 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 500 mm |
| 501166 |  | Schaumgummieinlage, passend für Schubladenbreite 500 mm, Breite 500 mm, In schwarz |
| 501170 |  | Anti-Rutschmatte, passend für Schubladenbreite 500 mm, Breite x Tiefe 500 x 400 mm, Stärke 5 mm, In anthrazit |

| | | |
|--------|---|--|
| 532138 |  | Beschriftungsleiste, Für Schubladenschrank, Breite 30 mm |
| 532139 |  | Beschriftungsleiste, Für Schubladenschrank, Breite 50 mm |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 147357 |  | Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt |
| 194847 |  | Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau |
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau |
| 974176 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot |