

## BS-ROLLEN

### Lenkrolle

Traglast 50 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser x Breite 80 x 26 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 104 x 80 mm



BS ROLLEN

Artikelnummer: 524815

## BS-ROLLEN Spurlose Transportgeräterolle

### Lenkrolle

Lenkrolle

- Traglast 50 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Spurlos
- Geeignet für glatt/eben, rau/eben
- Durchmesser x Breite 80 x 26 mm
- Naben Länge x Ø 40 x 12 mm
- Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 104 x 80 mm
- Schwenklager mit Kugellager

## Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Gesamthöhe	105 mm
Rollentyp	Transportgeräterollen	Nabenlänge	40 mm
Bauform	Lenkrolle	Nabenbohrung	12 mm

Traglast	50 kg	Radbreite	26 mm
Bereifung	Vollgummi	Ausladung	34 mm
Rad-Ø	80 mm	Lauffläche Eigenschaft	Spurlos
Material Felge	Stahlblech	Länge Platte	104 mm
Radlager	Rollenlager	Breite Platte	80 mm
Geeignet für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben	Schraubloch Abstand	76x56/84x64 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Ø	9 mm
elektrisch leitend	nein	Oberfläche Felge	verzinkt
Material Gehäuse	Stahl	Oberfläche Gehäuse	verzinkt
Schwenklager	Kugellager	Gewicht	0,6 kg
Fadenschutz	nein		

## Zubehör

524819



Rad, Traglast 50 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser x Breite 80 x 26 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Dazu passt auch ...

400701



Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen

438985



Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm

763068



Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen