



2 JAHRE
YEARS
GARANTIE
WARRANTY

ANSMANN FL1400R

- Akku-Arbeitsstrahler mit 1400lm (100%) und einer 10W COB LED
- Integrierter Li-Ion-Akkupack mit Sicherheitselektronik - 3.7V / 4000mAh / 14.8Wh
- Zwei Helligkeitsstufen: 100% Leuchtkraft (3,5 Stunden), 50% Energiesparmodus (6,5 Stunden)
- Aufladbar über einen Micro-USB-Anschluss - Ladezeit ca. 4 Stunden
- Powerbank Funktion dank integrierten USB-Ausgang für Smartphone etc.
- Gehäuse aus Aluminium und Schutzecken aus hochwertigem Kunststoff – extrem stoßfest
- Flexibel einsetzbar durch stabilen 180° verstellbaren Aufstellbügel / Tragegriff
- Akku-Kapazitätsanzeige durch LED – Kontrolle der verfügbaren Kapazität
- Spritzwassergeschützt (IP64) - einsetzbar im Innen- und Außenbereich

INFORMATIONEN

Produktname FL1400R
Artikelnummer 1600-0235
EAN-Code 4013674144150
Zolltarifnummer 85131000000
Lieferumfang Arbeitsstrahler FL1400R, USB-Kabel, Bedienungsanleitung

Produkt 145 × 145 × 40 mm / 643 g
Verpackung + Produkt 165 × 152 × 50 mm / 725 g
Verpackungseinheit 15 (515 × 270 × 182 mm)

