

PRODUKTDATENBLATT

HF M TOP

TOP LINE ●●●



Form M (SKM)

- Höchste Rundlaufgenauigkeit
- Ausgezeichnet aufeinander abgestimmte Schneidengeometrie sorgt für beste Arbeitsergebnisse
- Höchste Standzeit

Hartmetallfräser Form M (SKM): Spitzkegel.



Typenbezeichnung	HF M TOP
Artikelbezeichnung 1	Hartmetall-Frässtift Form M
Artikel-Nr.	305094
GTIN	4011890078389
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,031 kg
Produktabmessung	12,7 x 22,0 x 6,0 x 71
Durchmesser 1	12,7 mm
Kopflänge	22,0 mm
Gesamtlänge	71 mm
Schaftdurchmesser	6,0 mm
Zahnung Langversion	Z 6 - Kreuzverzahnung
Form Langversion	Spitzkegel
Form Kurzversion	Form M (SKM)
Materialeignung	Edelstahl Stahl NE-Metalle Guss
Maschineneignung	Geradschleifer Druckluftschleifer
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Produktkategorie-Nummer	PK09
Produktkategorie-Text	HF
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890078389
Verpackungsart	Kunststoffdose
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	100 mm
Breite Verpackung	20 mm
Höhe Verpackung	15 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,031 kg
Zolltarifnummer	82079091
Herkunftsland	DE