



Description:

Entonnoir en polyéthylène incassable (PE-HD), couleur naturelle

- très bonne résistance chimique aux acides, lessives et autres produits chimiques
- avec œillet de suspension et rainure d'évacuation de l'air à l'extrémité de l'entonnoir
- convient pour les aliments, résiste aux températures extrêmes (-20° C à +70° C) et ne contient pas de bisphénol A (BPA)
- $r = \varnothing$ d'ouverture de l'entonnoir = 140 mm
- $e = \varnothing$ de l'embout de sortie = 15 mm
- Capacité de contenance 500 ml

Informations:

Article

Numéro d'article	950600
GTIN	4007228701319
Tarif douanier	39241000
Unité d'emballage (VE)	12

Couleur	naturel
Volume en l	0,50
Poids (kg)	0,05
T x B x H (mm)	140 x 140 x 167

Suremballage

Contenu en morceaux	12
T x B x H (mm)	255 x 325 x 242

Poids par récipient (kg)	0,85
--------------------------	-------------

Palette

Nombre de cartons	90
Nombre de couches	6
L x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 1,602

Carton par étage	15
Poids (kg)	96,5