

## BS-ROLLEN élevateur

BS ROLLEN

force 250 kg, bandage nylon coloris noir, diamètre x largeur 50 x 24 mm, moyeu avec palier lisse, frein roue niveleuse, fixation avec panneau, longueur x largeur 73 x 73 mm



Numéro d'article: 222408

## BS-ROLLEN Élévateur

### combinaison de mobilité et de stabilité





élevateur

- force 250 kg
- bandage nylon coloris noir
- diamètre x largeur 50 x 24 mm
- moyeu avec palier lisse
- frein roue niveleuse
- boîtier en fonte d'aluminium en gris
- fixation avec panneau, longueur x largeur 73 x 73 mm
- espacement des trous des vis 58 x 58 mm

## Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	couleur du boîtier	gris
type de roulettes	élevateur	frein	frein roue niveleuse
charge	250 kg	hauteur totale	85 mm
pneumatique	nylon	réglage en hauteur	10 mm
convient pour type de sol	lisse/inégal, rugueux/inégal	largeur de roue	24 mm
conducteur d'électricité	non	longueur de plaque	73 mm
Ø de roue	50 mm	largeur de plaque	73 mm
roulement	palier lisse	distance trou de vis	58 x 58 mm
élément de fixation	panneau	couleur des pneumatiques	noir
matériau de boîtier	fonte d'aluminium	Poids	0,7 kg

## Cela s'adapte aussi ...

221283		gant de travail, en couil/cuir croûte de bovin, dos de main en couil, anti-rupture, taille taille unique
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés