

## Aufsatzvitrine für Speiseeis ASV Eis 2

Aufsatzvitrine für Speiseeis mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Die Wanne ist berohrt um eine gleichmäßige Kälte zu erreichen. Der formschön gebogene Aufbau aus durchsichtigem Kunststoff und Hebedeckel mit Griff aus lassen einen optimalen Blick auf die Ware zu. Weiterhin wird durch die LED-Beleuchtung die Ware in den Vordergrund gestellt. Das Gerät kann mit 2x 5 Liter. Eisschalen mit den Maßen 360x 165 x 120 mm oder mit 2x 7 Liter Eisschalen mit den Maßen 360x165x150 mm ausgerüstet werden. Die Eisschalen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Artikel-Nr.: 23301164  
GTIN: 4059395002805



### Produktvorteile:

- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Berohrte Wanne
- Gebogener Aufbau aus durchsichtigem Kunststoff
- Klappbare und gebogene Hebescheibe mit Griff
- LED Innenbeleuchtung
- Stille Kühlung
- Für 5 Liter und 7 Liter Eisschalen geeignet, nicht im Lieferumfang

### Technische Daten:

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Geräteart</b>              | Kühlvitrine                 |
| <b>Preisgruppe</b>            | C                           |
| <b>Herstellerkennung</b>      | Microgel 2                  |
| <b>Abmessungen außen:</b>     |                             |
| <b>Breite</b>                 | 725 mm                      |
| <b>Tiefe</b>                  | 560 mm                      |
| <b>Höhe</b>                   | 470 mm                      |
| <b>Aufstellart</b>            | Aufsatz                     |
| <b>Temperaturbereich von</b>  | -15 °C                      |
| <b>Temperaturbereich bis</b>  | -18 °C                      |
| <b>Bestückung</b>             | Eisschale                   |
| <b>Bestückungsmöglichkeit</b> | 2 Eisschalen 5 oder 7 Liter |
| <b>Behältertiefe</b>          | 150 mm                      |
| <b>Anzahl Behälter</b>        | 2                           |
| <b>Innenbeleuchtung</b>       | Ja                          |
| <b>Aussenmaterial</b>         | CNS, Kunststoff             |
| <b>Innenmaterial</b>          | CNS, Kunststoff             |
| <b>Anschlusswert Elektro</b>  | 0,19 kW                     |
| <b>Spannung</b>               | 230 Volt                    |
| <b>Bruttogewicht</b>          | 37 kg                       |
| <b>Kühlung</b>                | Stille                      |
| <b>Tauwasserverdunstung</b>   | Ja                          |
| <b>Abtauung</b>               | Manuell                     |
| <b>Wandstärke Isolierung</b>  | 50 mm                       |
| <b>Kältemittel</b>            | R 290 (Propan)/GWP 3        |

### Energiedaten

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Bruttoinhalt</b>             | 14 l                      |
| <b>Energieverbrauch im Jahr</b> | 1409 kWh                  |
| <b>Klimaklasse</b>              | 3 (+25 °C UT und 60 % RF) |
| <b>Lichtquellenart</b>          | LED                       |

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### **Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**

GTIN: 4059395031409

**Artikel-Nr.: 92900600**

---

Für Druckfehler keine Haftung.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**