

Termékinformációk

35 42 115

Elektronikai markoló fogó

DIN ISO 9655



- Precíziós fogók a legfinomabb szerelőmunkákhoz, például az elektronikában és finommechanikában
- Megragadáshoz, tartáshoz és hajlításhoz
- átdugott precíziós csukló
- Simára köszörült fogófelületek
- Az élek gondosan sorjátlanítva
- Súrlódásszegény kettősrugó a sima és egyenletes nyitáshoz
- A fényezés vagy tükröpolítúr egy finom olajfilmmel jó rozsd elleni védelmet biztosít - nem okoz zavart leváló krómdarabkákkal az áramkörökben.
- 45° lesarkított, fél-kerek pofák
- Golyóscsapágy-krómacél, olajban edzett



Általános

Cikkszám	35 42 115
EAN	4003773040736
Fej	tükrösített
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	70 g
Méret	115 x 67 x 17 mm
Szabvány	DIN ISO 9655

Műszaki jellemzők

Pofa hossza (B)	22,5 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (D)	6,5 mm
Csúcs szélessége (E)	2,0 mm
Tip Thickness (F)	1,5 mm
Fejszélesség (A)	11,0 mm
Szög mérete	45 °

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

