

Bauer gasflessendepot GFC-E/T

voor 104 gasflessen met diameter 230 mm, hoogte x breedte x diepte 2260 x 3135 x 2170 mm, met gesloten deksel, met vloer van traanplaat, met dubbele vleugel deur, van staal met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 222483

Bauer Gasflessendepot GFC-E/T met traanplaat vloer

gasflessendepot




- voor opslag buiten
- voor 104 gasflessen met diameter 230 mm
- hoogte x breedte x diepte 2260 x 3135 x 2170 mm
- met vorkslaffen
- met gesloten deksel
- met vloer van traanplaat
- met dubbele vleugel deur
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- voldoet aan de eisen conform TRGS 510
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- LET OP: Lossen met heftruck of kraan noodzakelijk. Zo nodig aanvragen

Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	container	dak	gesloten
type container	gasflessendepot	type deur	dubbele vleugel deur
opslagplaats	buiten	materiaal	staal
capaciteit	104 gasflessen	oppervlak	verzinkt
capaciteit gasflessen ø	104 stuks	brandveiligheid	niet beschermd tegen

230 mm m		brand
hoogte	2260 mm	levering voorgemonteerd
breedte	3135 mm	lossen per kraan/vorkheftruck no ja // aanvragen a.u.b.
diepte	2170 mm	certificering trsg voldoet aan de eisen conform TRGS 510
container uitrusting	vorksloffen	gewicht 777 kg
bodem uitvoering	traanplaatvloer	

Gerelateerde Producten

222495		scheidingswand, diepte 2170 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
222496		gasflessenhouder, passend voor fles-Ø 230 mm, met veiligheidsketting
222497		oprit voor gasflessendepot, van staal met corrosiebeschermende zinklaag