

## multifunctionele bak

hoogte x breedte x diepte 590 x 560 x 280 mm, inhoud 60 l, van polypropyleen, in rood

VE 3 stuks

Artikelnummer: 527628



## Multifunctionele container

multifunctionele bak



- rechthoekig
- hoogte x breedte x diepte 590 x 560 x 280 mm
- inhoud 60 l
- van polypropyleen
- in rood
- eenvoudig te dragen door draaggrepen
- Plaatsbesparend stapelbaar
- geschikt voor levensmiddelen

### Technische details




baktype	multifunctionele bak	nestbaar	ja
inhoud	60 l	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
vorm	rechthoekig	geschikt voor levensmiddelen	ja
hoogte	590 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
breedte	560 mm	kleur	rood
diepte	280 mm	onderrijdbaar	nee
materiaal	polypropyleen	draaginstallatie	draaggrepen

recyclebaar	ja	gewicht	8 kg
stapelbaar	nee		

## Gerelateerde Producten

527639		oplegdeksel, van polypropyleen, voor multifunctionele bak met 60 l inhoud, breedte x diepte 560 x 280 mm, in rood
527647		Onderwagen, Voor 60 l multifunctionele bak, draagvermogen 80 kg, laadvlak lengte x breedte 280 x 560 mm, onderstel in zwart, 4 harde zwenkwielen

## Dit past ook bij ...

202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
528205		verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in lichtgrijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag