


# MarCator 810 SM / 810 SRM. Precíziós mérőóra


- Kontrasztos számlap
- Beállítható tűréshatár jelzők
- Krómozott ház
- Kiemelő fedél porvédő funkcióval a mérőcsap végén
- Precíziós mérőmű kombinált fogaskerekes karos áttétellel
- Nagy pontosság és kis irányváltási tartomány
- Szállítási terjedelem: Tok



## Műszaki adatok

Rendelési sz.		4311070	4311080
Terméktípus		810 SM	810 SRM
Mérési tartomány	mm	1	5
Skálaosztás érték	mm		0,001
Számlap kivitele		0–100	0–100–0
Hibahatár, méréstartomány	µm	4	10
Hibahatár, 1 fordulat	µm	3	5
Hibahatár, 1/2 fordulat	µm	2	3
Hibahatár, 1/10 fordulat	µm	1	2
Ismétlési pontosság $f_w$	µm	1,5	3
Irányváltási hiba $f_u$	µm	1,5	3
Szabad löket	mm	4	0,1
Measuring force incoming measuring pin		1,3–1,8	1,2–1,7
Szabvány		Gyári szabvány	
Ütésálló mérőegység		•	
Kiemelő kupak a mérőcsap végén		•	
Skálaátmérő	mm	50	
Mutatófordulat mm-ben	mm	0,1	0,2

Rendelési sz.	Befogószár	a	c	d	e	f	g	b
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
4311070	8	58	8,5	52	111,5	22	15	23
4311080	8	58	7,5	52	111,5	22	15	23



## Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
4310103	Adapter persely (0,375" / 8 mm)	940
4373020	Fröccsenő víz elleni védősapka (58 mm)	955
4375010	Rögzítőszemes hátfal, vertikális, 810-hez	961
4375011	Rögzítőszemes hátfal, horizontális, 810-hez	962