

Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 100x92, Befestigung 85x77



Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	12802
EAN	4024941128025
Produktgruppe	Anbausteckdose Quick-Connect geneigt
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	7h
Spannung	277/480 bis 288/500V

Artikelbeschreibung


Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Klapdeckel schwarz RAL 9005, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	103mm
Geräte-Breite	92mm
Geräte-Tiefe	113mm
Flanschmaß vertikal in mm	100mm
Flanschmaß horizontal in mm	92mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	85mm
Bohrlochabstand horizontal in	77mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

Zusätzliche technische Informationen

	Die Neigung beträgt 20°
--	-------------------------

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,222 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941128025
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	0,222 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941829687
Länge	122 mm
Breite	222 mm
Höhe	538 mm
Gewicht	2,558 kg
Volumen	14.332,32 ccm



Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	74,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
b	62,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
c	60,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
d	52,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
g	46,0	46,0	46,0	55,0	55,0	55,0
h	48,0	50,0	55,0	68,0	68,0	60,0
i	57,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
k	52,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
l	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	4	4	4	10	10	10