

**Passende
Stiftleisten**

zu ASP051

Typ 373 Seite 115

Typ 374 Seite 116

ASP051

Federkraftklemme, steckbar, Rastermaß 2,5 mm,
Drahteführung parallel zur Steckrichtung


Technische Daten

V / A / AWG 150 / 5 / 28 - 20

0,08 - 0,5 mm² 130 V / 2,5 kV / 4 A

Isolationskoordination nach EN 60664-1

Kleinste Luft- und Kriechstrecke	min. 1,7 mm		
Isolierstoffgruppe	CTI 600		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	80	320	320
Bemessungsstoßspannung	0,8	4	2,5
Schutzart nach IEC 60529	IP20		
Abisolierlänge min.	8 mm		
Polzahlen	2 - 12		
Farbe	grün		



$L = (\text{Polzahl} - 1) \times \text{RM} + 3,1 \text{ mm}$

Bestellnummern

(Hinweise: Seite 16)

Ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der gewünschten Polzahl.

ASP051 Rastermaß 2,5 mm

Best.-Nr. ASP051

	02	03	04	05	06	07	08
	09	10	11	12			

- Standard-Polzahlen
- Polzahlen auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge 5000 Stück/Typ.