

Palettenhubwagen

E-BF

Traglast 1500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 150 mm, Antriebsrad mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 70 x 210 mm, Gabelrollen Tandem mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 60 x 80 mm

Artikelnummer: 149138



Elektro-Palettenhubwagen E-BF

Traglast 1500 kg

Palettenhubwagen

- Traglast 1500 kg
- Gabel Länge x Breite 1150 x 150 mm
- Tragbreite 560 mm
- Antriebsrad mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 70 x 210 mm
- Gabelrollen Tandem mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 60 x 80 mm
- Hubhöhe 200 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
- Lastschwerpunkt 600 mm
- Hubmotor 0,8 kW
- Fahrmotor 0,65 kW
- Fahrgeschwindigkeit mit Last 3,5 km/h, ohne Last 4 km/h
- Steigvermögen mit Last 3 %, ohne Last 10 %
- einfach zu wartende Curtis-Fahrsteuerung
- mit Akku 2x12V/64 Ah
- mit integriertem Ladegerät
- Länge 1700 mm
- Gewicht 205 kg





Technische Details

Hebegerät	Hubwagen	Hubfunktion	Standard
Hubwagentyp	Palettenhubwagen	Schnellhub	nein
Traglast	1500 kg	Spannungsversorgung	Akku 2x12V/64 Ah
Länge Gabel	1150 mm	Ladegerät	24 V/8 A
Breite Gabelzinken	150 mm	Leistung Fahrmotor	0,65 kW
Tragbreite	560 mm	Leistung Hubmotor	0,8 kW
Bedienung Hub	elektrisch	Fahrgeschwindigkeit mit Last	3,5 km/h
Bedienung Fahrwerk	elektrisch	Fahrgeschwindigkeit ohne Last	4 km/h
Hubhöhe (min.)	85 mm	Steigvermögen mit Last	3 %
Hubhöhe (max.)	200 mm	Steigvermögen ohne Last	10 %
Material Antriebsrad	Polyurethan	Bremsentyp	elektromagnetische Bremsen
Material Gabelrollen	Polyurethan	Lastschwerpunkt	600 mm
Gabelrollen	Tandem	Wiegefunktion	nein
Durchmesser Antriebsrad	210 mm	Material	Stahl
Breite Antriebsrad	70 mm	Farbe Rahmen	blau
Durchmesser Gabelrollen	80 mm	Farbe Gabeln	schwarz
Breite Gabelrolle	60 mm	WEEE-Registrierungsnummer	DE44935883
Länge	1700 mm	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Breite	565 mm	Gewicht	205 kg
Wenderadius	1475 mm		

Dazu passt auch ...

148638		Einwegpalette, Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in anthrazit
149500		Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen
217180		Wellpapp-Palette, Höhe x Länge x Breite 120 x 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 700 / 500 kg, Oberdeck geschlossen
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
221284		Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9
227875		Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 44, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot

407817		Auffangwanne, für 2 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 224 l, Höhe x Breite x Tiefe 365 x 1200 x 800 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
626475		Gitterbox-Palette, Höhe x Länge x Breite 970 x 1200 x 800 mm, Traglast 1500 kg, mit Lackierung in RAL7030 Steingrau, Wände durchbrochen mit 2 Klappen, Boden geschlossen