

Wilms

hauteur x longueur x largeur

342 x 552 x 220 mm

GH 40 TH

Niveau sonore de 77 dB,
manutention facile avec poignée,
en métal en jaune

Numéro d'article: 274030






Pour une utilisation en ateliers, entrepôts, garages et chantiers






- Puissance de chauffage 18 - 33 kW, puissance de chauffage 1000 m³/h
- hauteur x longueur x largeur 342 x 552 x 220 mm
- Consommation de combustible maximale de 2,4 kg/h (fioul, diesel, pétrole)
- alimentation électrique 230 V
- indice de protection IP44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
- Niveau sonore de 77 dB
- manutention facile avec poignée
- soubassement avec plateforme
- en métal en jaune

fournitures de bureau	radiateur	niveau sonore	77 dB
type de radiateur		matériau	métal
convient pour (secteurs)	ateliers, entrepôts, garages, chantiers	couleur	jaune
		équipement radiateur	
	18-33 kW	Radiateur fonction	
	1000 m³/h	poignée	poignée
Consommation de combustible	2,4 kg/h	soubassement	plateforme
hauteur	342 mm	volume de livraison	
longueur	552 mm	Numéro d'enregistrement DEEE	DE90579767
largeur	220 mm	Type d'appareil DEEE	échangeurs de chaleur CAT 1
alimentation	230 V	Marque selon le registre allemand	Wilms
indice de protection IP	44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions	Poids	7,5 kg

Accessoires

274051		Longueur x diamètre 0,46 m x 6,3 mm, en orange
274052		hauteur x largeur x profondeur 230 x 130 x 75 mm, en gris
274053		hauteur x largeur x profondeur 75 x 75 x 40 mm, en gris

Cela s'adapte aussi ...

221212		casque de protection, pour 510 - 610 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en blanc
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique
221284		gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille taille unique
221310		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en orange fluo, taille taille unique
227889		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 42, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute

526204



pelle polyvalente, pelle en polypropylène, Largeur de travail 250 mm