

Bauer verrijdbare opvangbak

voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 200 l, hoogte x breedte x diepte 515 x 1200 x 800 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, duwbeugel, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood

Artikelnummer: 104848



Bauer Verrijdbare opvangbak

verrijdbare opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 2 x 200 liter vat
- opvangvolume 200 l
- hoogte x breedte x diepte 515 x 1200 x 800 mm
- met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, duwbeugel
- van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, 1 zwenkwiel met rem









opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	oppervlak	gelakt
type opvangbak	verrijdbare opvangbak	kleur	vuurrood // RAL3000
opslagplaats	onderdak	opvangbak uitrusting	rooster
opvangvolume	200 l	materiaal rooster	staal
capaciteit	2 x 200 liter vat	oppervlak rooster	verzinkt
opslag	staand	constructies	duwbeugel
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	onderbouw	2 zwenk- en 2 bokwielen
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	wieluitrusting	1 zwenkwiel met rem
hoogte	515 mm	onderrijdbaar	nee
breedte	1200 mm	verrijdbaar	ja
diepte	800 mm	kleur uitvoering	vuurrood // RAL3000
materiaal	staal	gewicht	78 kg

Gerelateerde Producten

522632		vatenbok, voor 1 x 60 liter vat, hoogte x breedte x diepte 455 x 355 x 545 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
522633		vatenbok, voor 2 x 60 liter vat, hoogte x breedte x diepte 455 x 755 x 545 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
522634		vatenbok, voor 3 x 60 liter vat, hoogte x breedte x diepte 455 x 1155 x 545 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
522635		vatenbok, voor 1 x 200 liter vat, hoogte x breedte x diepte 455 x 540 x 775 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
522636		vatenbok, voor 2 x 200 liter vat, hoogte x breedte x diepte 455 x 1155 x 775 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen

504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525732		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm