

## Schefer pallethefwagen EHW 20 Eco Hybrid Plus

draagvermogen 2000 kg, vork  
lengte x breedte 1150 x 160 mm,  
aandrijf wiel met polyurethaan-  
banden, breedte x Ø 70 x 150 mm,  
vorkrollen tandem met  
polyurethaan-banden, breedte x Ø  
60 x 80 mm



Artikelnummer: 225566

## Schefer Elektrische palletwagen EHW 20 Eco Hybrid Plus

### top prijs/prestatieverhouding


pallethefwagen

- draagvermogen 2000 kg
- vork lengte x breedte 1150 x 160 mm
- draagbreedte 540 mm
- aandrijf wiel met polyurethaan-banden, breedte x Ø 70 x 150 mm
- vorkrollen tandem met polyurethaan-banden, breedte x Ø 60 x 80 mm
- hefhoogte 105 mm / verlaagde hoogte 80 mm
- lastzwaartepunt 600 mm
- hefmotor 0,35 kW
- rijmotor 0,75 kW
- met noodstopschakelaar
- rijnsnelheid met last 4 km/h, zonder last 4,5 km/h
- stijgvermogen met last 3 %
- elektromagnetisch remsysteem
- met accu 24V/25 Ah
- met externe oplader
- stuuruitslag 90 ° / draaicirkel 1340 mm
- lengte 1546 mm
- gewicht 125 kg

## Technische details

hijswerktuig	hefwagen	breedte	540 mm
hefwagetype	pallethefwagen	stuuruitslag	90 °
draagvermogen	2000 kg	draaicirkel	1340 mm
lengte vork	1150 mm	snelheffing	nee
vorkbreedte	160 mm	spanningsverzorging	accu 24V/25 Ah
draagbreedte	540 mm	oplader	24 V/4 Ah
bediening heffing	elektrisch	vermogen rijmotor	0,75 kW
bediening wielonderstel	elektrisch	vermogen hefmotor	0,35 kW
hefhoogte (min.)	80 mm	rijnsnelheid met last	4 km/h
hefhoogte (max.)	105 mm	rijnsnelheid zonder last	4,5 km/h
materiaal aandrijf wiel	polyurethaan	stijgvermogen met last	3 %
materiaal vorkwielen	polyurethaan	type rem	elektromagnetische remmen
vorkrol	tandem	lastzwaartepunt	600 mm
diameter aandrijf wiel	150 mm	wiegfunctie	nee
breedte aandrijf wiel	70 mm	WEEE-apparaatsoort	groot apparaat cat. 4
diameter vork wiel	80 mm	merk volgens EAR-registers	Schefer
breedte vork wiel	60 mm	gewicht	125 kg
lengte	1546 mm		

## Dit past ook bij ...

149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
217180		golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendeck gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
221284		werkhandschoen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
227875		lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood