

## hofs dossierstelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 2350 x 810 x 635 mm, veldlast 750 kg / vaklast 90 kg, berg ordners, documenten en ander kantoomateriaal handig op, 7 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 6 ordnerhoogtes. deze bieden plaats voor max. 126 ordners, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers met slijtvaste kunststof coating in RAL9006 blank aluminiumkleurig, niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL9006 blank aluminiumkleurig



hofs  
REGALSISTEME



Artikelnummer: 528495



## hofs Dossier-inhaakstelling

### Basisstelling

hofs dossierstelling - grondveld

- Geschikt voor archiefruimtes
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2350 x 810 x 635 mm
- veldlast 750 kg / vaklast 90 kg
- vak breedte x diepte 750 x 600 mm
- berg ordners, documenten en ander kantoomateriaal handig op, 7 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 6 ordnerhoogtes. deze bieden plaats voor max. 126 ordners
- niveaus met insteekbare aanslagrand in het midden en legbordrand



aan de zijkant van het bovenste vakniveau tegen eruit vallen van ordners

- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- Hoge stabiliteit door stabilisatieliggers
- constructie van staal
- staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL9006 blank aluminiumkleurig
- niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL9006 blank aluminiumkleurig
- inhoud levering: basisstelling met 2 staanderframes, verstevigingstraversen en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 jaar garantie

## Technische details


meubeltype	stelling	stelling uitrusting	legborden
stellingtype	dossierstelling	vakbreedte	750 mm
stellingsysteem	kliksysteem	vakdiepte	600 mm
stellingveld	grondveld	ordnercapaciteit	126 stuks
geschikt voor (branches)	archiefruimtes	kleur standaard	blank aluminiumkleurig // RAL9006
hoogte	2350 mm	kleur bodem	blank aluminiumkleurig // RAL9006
breedte	810 mm	ordnerhoogtes	6 stuks
diepte	635 mm	oppervlak legbord	kunststof coating
legborden / schappen aantal	7 stuks	oppervlak standaard	kunststof coating
vaklast	90 kg	kleur uitvoering	blank aluminiumkleurig // RAL9006
veldlast	750 kg	inhoud levering	basisstelling met 2 staanderframes, verstevigingstraversen en niveaus zie aanbod
legbord-/niveautype	plaatstalen legbord	levering	voorgemonteerd
legborden / niveaus uitrusting	aanslagrand in het midden // legbordrand aan de zijkant	certificering	GS // RAL-keurmerk
stabiliteit/versteviging/schoren	stabiliteitsliggers	garantie	5 jaar
gebruik	tweezijdig	gewicht	46,5 kg
materiaal	staal		

## Gerelateerde Producten





528496



dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2350 x 760 x 635 mm, veldlast 750 kg / vaklast 90 kg, berg ordners, documenten en ander kantoor materiaal handig op, 7 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 6 ordnerhoogtes. deze bieden plaats voor max. 126 ordners, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL9006 blank aluminiumkleurig, niveaus met slijtvaste kunststof coating in

		RAL9006 blank aluminiumkleurig
528499		dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2350 x 1010 x 635 mm, veldlast 750 kg / vaklast 90 kg, berg ordners, documenten en ander kantormateriaal handig op, 7 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 6 ordnerhoogtes. deze bieden plaats voor max. 168 ordners, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL9006 blank aluminiumkleurig, niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL9006 blank aluminiumkleurig

### Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit