

BS-ROLLEN spoorkranswiel

BS ROLLEN

draagvermogen 3000 kg, banden grijs gietijzer in blauw, diameter 200 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 90 x 30 mm

Artikelnummer: 713638



BS-ROLLEN Spoorkranswiel


spoorkranswiel

- geschikt voor vloertype: glad/effen, ruw/effen
- draagvermogen 3000 kg
- banden grijs gietijzer in blauw
- diameter 200 mm
- naaf met kogellager
- naaf lengte x Ø 90 x 30 mm
- velg zonder draadvangkappen

Technische details

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------|
| transporttechniek | rollen | naafboorgat | 30 mm |
| roltype | spoorkranswiel | wielbreedte met spoorkrans | 80 mm |
| banden | grijs gietijzer | loopbreedte zonder spoorkrans | 62 mm |
| kleur banden | blauw | wiel-Ø | 200-230 mm |
| geschikt voor vloertype | glad/effen, ruw/effen | rem | zonder |
| wiellager | kogellager | draadvangkappen | nee |
| draagvermogen | 3000 kg | kleur velg | blauw |
| elektrisch geleidend | nee | gewicht | 12,6 kg |
| naaflengte | 90 mm | | |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 400701 |  | Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen |
| 438985 |  | zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm |
| 763068 |  | Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken |