


Bodenelemente DENIOS classic-line, mit besonders niedriger Bauhöhe von 123 mm

Für den Schutz größerer Flächen einfach kombinierbar. Auf eine gesetzeskonforme Lagerung und die Sicherheit bei Ab- und Umfüllarbeiten abgestimmt.

- Über optional erhältliche Auffahrrampe leicht zu bestücken
- Geschweißte Konstruktion - sicher & langlebig
- Verzinkt für optimalen Korrosionsschutz
- Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis



Bodenelemente DENIOS classic-line - statten Sie vorhandene Räume zu gesetzeskonformen Gefahrstofflagern aus.



Sondermaße und Ausführungen in Edelstahl auf Anfrage lieferbar.

classic-line by DENIOS

Auffangvolumen [l]	20	40	80	165	95	210
Traglast [kg/m ²]	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Maße außen B x T [mm]	500 x 500	1000 x 500	1000 x 1000	2000 x 1000	2500 x 500	2500 x 1000
Bestellnummer* Radlast: 450 kg	115-137-J1	115-139-J1	115-141-J1	115-143-J1	115-145-J1	115-147-J1
Bestellnummer* Radlast: 2000 kg	115-149-J1	115-150-J1	115-151-J1	115-152-J1	115-153-J1	115-154-J1

*Aufstandsfläche 200 x 200 mm

Gleich mitbestellen

Verbindungselemente	VE 5	VE 10	VE 20	VE 25
Maße außen B x T [mm]	470 x 45	970 x 45	1970 x 45	2470 x 45
Bestellnummer	115-172-J1	115-173-J1	115-174-J1	115-175-J1

Auffahrampen	AR 5	AR 10	AR 20	AR 25	Auffahrreife	Rampenverbinder
Maße außen B x T [mm]	450 x 1120	950 x 1120	1950 x 1120	2450 x 1120	1140 x 1140	75 x 1120
Bestellnummer	115-176-J1	115-177-J1	115-178-J1	115-179-J1	115-181-J1	272-375-J1

Befestigungselemente	Distanzverbinder	Randbefestigung	Kreuzverbinder
Maße außen B x T [mm]	25 x 120	20 x 80	-
Bestellnummer	115-182-J1	115-183-J1	115-167-J1

