

Mittlere Risiken



Getauchte Nitrilbeschichtung mit Jerseyfutter.

Ein widerstandsfähiger Handschuh für den anspruchsvollen Einsatz. Dreimal so langlebig wie Leder, das für hohe Beanspruchung bestimmt ist.

Ideal für den Umgang mit scheuernden Materialien wie Gußteilen, Schweißstahl und Ziegeln.

Flüssigkeitsabweisende Imprägnierung gegen Öl, Fett und Schmutz.

Industriestandard bei allgemeinen Schutzhandschuhen für hohe mechanische Belastungen.

Antistatisch gemäß EN1149



Empfohlene Anwendungsgebiete

- Baustoffe, Beton, Ziegel und Fliesen;
- Rohholz, trockenes Gemäuer und Sperrholz;
- Grobgußteile und Gußkerne;
- Kunststoff-Formteile;
- Stabstahl, Blech, Konserven und sonstige Metallerzeugnisse;
- Hochleistungskabel;
- Straßenreinigung und Abfallentsorgung

Einzigartige Ansell Spezial-Nitrilmischung.

Hohe Beständigkeit gegenüber scharfkantigen und scheuernden Materialien.



Einsatz modernster Roboter - daher beschleunigte und hochpräzise Produktion.

Minimale Fehlerquote, 1A-Qualität, wettbewerbsfähiger Preis.

Robuster und flexibler als PVC.

Wirksame Fett- und Ölsperre, keine Qualitätsbeeinträchtigung wie bei Leder oder Baumwolle.

Weiches Jerseyfutter.

Polstert und schützt die Hand.

Nahtfreie Handinnenfläche.

Mehr Tragekomfort und geringere Anfälligkeit gegen Verschleiß.

Ergonomische Paßform.

Größere Bewegungsfreiheit.

Ausgezeichneter Trockengriff.

Einfachere und sicherere Handhabung.

Silikonfrei.

Garantierte Reinheit bei der Metall- und Motorenherstellung.

Waschmaschinenfest.

Hygienischer, längere Lebensdauer, unbedenkliche und kostensparende Wiederverwendung.

Zahlreiche Ausführungen, Längen und Größen.

Für jede Anwendung der richtige Handschuh.

Verpackungseinheit

144 Paar pro Karton.

Spezifikationen

Art.-Nr.	Modell	Ausführung	EN-Größe	Länge
27-600	Teilbeschichtet	Strickbund	8, 9, 10, 11	(9)260 mm, (10)275 mm
27-602	Vollbeschichtet	Strickbund	8, 9, 10	(9)250 mm, (10)260 mm
27-607	Teilbeschichtet	Sicherheitsstulpe	8, 9, 10, 11	(9)250 mm, (10)260 mm
27-805	Vollbeschichtet	Sicherheitsstulpe	9, 10, 11	(9)250 mm, (10)260 mm
27-810	Vollbeschichtet	Lange Sicherheitsstulpe	10	320 mm



4221
EN388