

Artikelnummer: 122647

Kurzbeschreibung: Hoekbeschermprofiel type A +, 1 m/stuk, rood/wit reflecterend

Langbeschreibung: Hoekbeschermprofiel type A +, reflecterend: [ul] Dempt zelfs de hardste stoten en waarschuwt voor gevarenczones De flexibele profielen van zacht polyurethaanschuim waarschuwen voor gevaren bij randen, uitstekende voorwerpen en hindernissen Ze vangen harde stoten op en voorkomen zo ook stootletsel en beperken botsingschade Gebruik voor transportwegen binnen het bedrijf, op machines en voertuigen of op wanden en doorgangen binnen en buiten Door een bijzonder productieproceda© is de signaalmarkering beschermd tegen kleurvervaging Levering in stukken van 1 meter Zeer sterk hechtende, licht- en verouderingsbestendige, gemodificeerde acrylaatlijm (kleefkracht 21 N/25 mm) Bestand tegen temperaturen van -40-° tot +100-° C Binnen en buiten te gebruiken Brandveilig conform DIN EN 13501-1 Klasse E Type A+: rond, (bxh) 60 x 50 mm (r 35 mm)De innovatieve oplossing voor zichtbaar meer bescherming. De nieuwe productlijn, leverbaar als zelfklevend profiel en muurbeschermingsset, reflecteert het schijnsel van iedere lichtbron. Daarvoor zorgt de hoogwaardige retroreflecterende waarschuwingsfolie met reflectieklasse RA2-B, die door de BAST is goedgekeurd voor de vervaardiging van verkeersborden in Duitsland. Het robuuste materiaal is zeer duurzaam en daardoor ook geschikt om buiten te worden gebruikt.

