



26252612

Ex Polyester Ex leer

250 x 255 x 121 mm

Ex Polyester Ex leer 250 x 255 x 121 mm

[Kataloge](#)[Betriebsanleitung](#)[Konformitätserklärungen](#)[Technische Zeichnung](#)[3D Daten](#)

Technische Daten

Höhe	250 mm
Breite	255 mm
Tiefe	121 mm
Material	Polyester
Farbe	graphitschwarz (RAL 9011)
Schutzart	IP66
Schutzart Norm	EN 60529
min. Temperatur	-55 °C
max. Temperatur	135 °C
Dichtung Material	VMQ-(Silikon)
Brennverhalten Gehäuse (Zulassung)	UL 94 V-0
Toxisches Verhalten	halogenfrei
Oberflächenwiderstand	$<10^9$ Ohm
Oberflächenwiderstand Norm	IEC 60093
Weitere Ausführungen auf Anfrage	EMV
Sonderfarben auf Anfrage	Nein
Zulassungen	ABS, ATEX, CCOE Indien, EAC (TR CU), EXPLOLABS, IECEx, INMETRO, ISCVE Ukraine, UL Ex

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	39269097
Gewicht	2.79 kg
GTIN	4250157916334

ETIM Klassifikation

ETIM 8 EC002503

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH
Erbeweg 13-15
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0
Fax: +49 571 50 41-6
Mail: rose@rose-pw.de

Zubehör



10011115
Montageplatte für 02.252612



10027001
Gelenk aussen / grau



10061434
Tragschiene TS 35/7,5 für xx.252612