



zweiter seitlicher Hilfsschalter, 1 Schließer 1 Öffner, Federzuganschluss, für Schütze 3RT1

Allgemeine technische Daten	
Produkt-Markename	SIRIUS
Eignung zur Verwendung	Hilfs- und Leistungsschütz
Schutzart IP frontseitig	IP20
Umgebungstemperatur <ul style="list-style-type: none"> <li>während Lagerung</li> <li>während Betrieb</li> </ul>	-55 ... +80 °C -25 ... +60 °C
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch	5 000 000
Kontaktzuverlässigkeit der Hilfskontakte	Eine Fehlschaltung pro 100 Mio. (17 V, 1 mA)
Isolationsspannung bei Verschmutzungsgrad 3 bei AC Bemessungswert	500 V
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert	6 kV
Hilfsstromkreis	
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte <ul style="list-style-type: none"> <li>unverzögert schaltend</li> </ul>	1
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte <ul style="list-style-type: none"> <li>unverzögert schaltend</li> </ul>	1
Betriebsstrom <ul style="list-style-type: none"> <li>der Hilfskontakte bei DC-13               <ul style="list-style-type: none"> <li>bei 24 V</li> <li>bei 60 V</li> </ul> </li> </ul>	0,3 A 0,3 A
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen	
Befestigungsart	Schnappbefestigung
Breite	10 mm
Höhe	72,5 mm
Tiefe	71 mm
Anschlüsse/ Klemmen	
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hilfs- und Steuerstromkreis	Federzuganschluss
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte <ul style="list-style-type: none"> <li>für Hilfskontakte               <ul style="list-style-type: none"> <li>feindrähtig                   <ul style="list-style-type: none"> <li>mit Aderendbearbeitung</li> <li>ohne Aderendbearbeitung</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>bei AWG-Leitungen für Hilfskontakte</li> </ul>	2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ) 2x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ) 2x (20 ... 14)
Sicherheitsrelevante Kenngrößen	
Produktfunktion Spiegelkontakt gemäß IEC 60947-4-1 <ul style="list-style-type: none"> <li>Anmerkung</li> </ul>	Ja mit 3RT1
Produktfunktion Zwangsführung gemäß IEC 60947-5-1	Nein

## Approbationen/ Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	funktionale Sicherheit/Maschinentransparenz	Konformitätserklärung
-----------------------------	---	-----------------------



[Bestätigungen](#)



[Baumusterprüfbescheinigung](#)



EG-Konf.

Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Marine / Schiffbau	Sonstige
-----------------------	---------------------	--------------------	----------

[UK-Konformitätserklärung](#)

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)



ABS



RMRS



DNV-GL

[Bestätigungen](#)

## Railway

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

## Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RH1921-2JE11>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RH1921-2JE11>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RH1921-2JE11>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RH1921-2JE11&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RH1921-2JE11&lang=de)



## Links / left



## Rechts / right



letzte Änderung:

18.01.2021 